



## Tischquerkalender | 304 × 135 × 15 | 112 Blatt

### Format Oberdeckel (TrimBox):

304 × 107 mm

### Format Unterdeckel (TrimBox):


304 × 135 mm

### Format Kalenderblock:

304 × 105 mm

### Allgemeine Hinweise:

- Details zum Kalendarium siehe Seite 4 des PDF
- Wire-O Bindung weiß
- Bitte je ein PDF für Ober- und Unterdeckel liefern.
- 11 mm Sicherheitsabstand an der Oberkante einhalten. (Wire-O-Bindung)
- Weitere Hinweise auf Seite 2 dieses Factsheets



#### Beschnittzugabe: mind. 3 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.



#### Endformat (TrimBox):

Größe des fertigen Produktes



#### Sicherheitsabstand:

bei Oberdeckel zum Rand mind. 5 mm,  
zur Bindung 11 mm,  
bei Unterdeckel zum Rand mind. 3 mm  
Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat aufweisen.


## Produktspezifische Datenaufbereitung » Tischquerkalender

### **Formatanpassung**

Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Prüfberichtes. Bei Anlieferung eines falschen Seitenformates, falscher Trimbox bzw. falscher Seitenausrichtung platzieren wir Ihre Daten zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Druckfreigabe darauf hin.


### **Wire-O Bindung**

Bei der Wire-O Stanzung sind wichtige Druckelemente (z.B. Text) mindestens 11 mm vom oberen Endformatrand entfernt zu positionieren, damit diese bei der Verarbeitung nicht durchstanzt werden.



### **Gestaltung Unterdeckel**

Bei dem Unterdeckel ist im zugeklappten Zustand des Kalenders nur der untere Teil (30 mm) sichtbar. Bitte bei der Gestaltung darauf achten.



## Leitfaden zur Bereitstellung von Druckdaten

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten:

### Dateiformat

Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF- oder JPG-Datei zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-1a, PDF/X-3 oder vorzugsweise PDF/X-4 zu erstellen.

### Farbraum und -auftrag

Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem anderen Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen oder Nichtdarstellungen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekanntem Sonderfarben, können wir keine Haftung übernehmen. Bitte versehen Sie Ihre Druckdaten des Weiteren mit entsprechenden ICC-Profilen für den standardisierten Offsetdruck. Für gestrichene Papiere verwenden Sie das Farbprofil „PSOcoated\_v3.icc“ und für ungestrichene Papiere das Profil „PSOuncoated\_v3\_FOGRA52.icc“.

Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 320% reduzieren wir aus produktionstechnischen Gründen auf diese 320% Gesamtfarbauftrag.

### Auflösung von Bildern und Grafiken

Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 250 ppi (dpi), bei Strichbildern mindestens 1.200 ppi (dpi).

### Seitenformat, -ausrichtung und -anschnitt

Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Zudem empfehlen wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes am Seitenrand Ihres Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungstoleranzen, keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden sollten. Weichen Ihre Druckdaten bzgl. Seitenformat bzw. -ausrichtung von den hier aufgeführten Vorgaben ab, platzieren wir Ihre Vorlage zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Ihrer Druckfreigabe darauf hin. Für daraus resultierende Beanstandungen können wir keine Haftung übernehmen.

### Schriften

Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung fehlender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 5 Punkt.

### Linien

Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. Zu dünne Linien verstärken wir automatisch auf diese druckbare Mindestgröße. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale Textkonturen verstärkt werden können.

### Überdrucken, nicht druckende Elemente und Ebenen

Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen korrekt sind.

## Formatanpassung


Während des Bestellprozesses prüfen wir im Rahmen des gewählten Datenchecks Ihre Druckdaten u.a. darauf, ob das Seitenformat Ihrer Druckdaten dem des bestellten Produktes entspricht. Maßgeblich ist hier ausschließlich die „Trimbox“ („Endformatrahmen“). Die Größe von möglichen Beschnittzugaben („Bleedbox“) können Sie je nach Bedarf frei definieren.

### Endformat (Trimbox):

Die Trimbox beschreibt das beschnittene Endformat einer Seite.

### Beschnitt-Zugabe-Rahmen (Bleedbox):


Die Bleedbox definiert den Anschnitt einer Seite. Bei einem Anschnitt von 3 mm ist die Bleed-Box also ringsum 3 mm größer als das Endformat.



Sie können die Trimbox Ihrer PDF-Datei mit den Programmen **Adobe Acrobat Reader** und **Adobe Acrobat** überprüfen. Die Funktionsvielfalt von Adobe Reader ist gegenüber Acrobat sehr eingeschränkt. Sie können z.B. mit Adobe Reader keine PDF-Dokumente verändern. Dazu benötigen Sie unbedingt Acrobat.

Die Trimbox (Endformat) können Sie sich bei beiden Programmen wie folgt anzeigen lassen: Aus dem Menü die „Voreinstellungen“ aufrufen und dort unter „Seitenanzeige“ » „Seiteninhalte und -informationen“ den Punkt „Objekt-, Endformat und Anschnitt-Rahmen einblenden“ aktivieren. Dann wird in der jeweiligen PDF-Datei die TrimBox mit einer roten und die Bleedbox mit einer blauen Umrandung gekennzeichnet.

Bei Abweichungen zwischen den Seitenformaten des bestellten Produktes und Ihren Druckdaten führen wir eine Formatanpassung durch; d.h. wir platzieren Ihre Daten zentriert sowie unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie sowohl im Prüfbericht des Datenchecks als auch in einem separaten Fenster vor dem Bestellabschluss darauf hin.



### meine\_Druckdatei.pdf

🕒 Druckdatencheck erfolgreich mit Hinweisen ([Vorschau](#) / [Prüfbericht](#))

In unserer bereitgestellten Vorschau mit reduzierter Auflösung können Sie den Stand Ihrer Datei überprüfen. Bei einer Formatanpassung fügen wir für Sie immer Schnittmarken in diese Vorschau ein.




Wir führen keinerlei inhaltliche Kontrollen Ihrer Daten durch! Die Druckdatenprüfung erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Datencheck-Prüfberichtes im Onlineportal. Wir empfehlen Ihnen den „erweiterten Datencheck“. Für Probleme aus Nichtbeachtung dieses Datenblattes sowie den Datenhandlingvorgaben auf unserer Internetseite übernehmen wir keine Haftung!

## Ansicht der Gestaltung des Kalendariums » Tischquerkalender




100 % Ansicht des Kalendariums



Vendredi	96-269	7. Samstag Saturday Samedi	97-268
<b>3 März March Mars</b> Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
<b>4 April April Avril 2018</b> Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			
<b>5 Mai May Mai</b> Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
			
		8	April 14. Woche
		9	April
		10	Avril
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
Vendredi	Samstag Saturday Samedi	Sonntag Sunday Dimanche	
	<b>7</b>	<b>8</b>	

- Deutsch/3-sprachig
- Kennzeichnung landeseinheitlicher Feiertage D/GB/F
- Farbigkeit: anthrazit/blau, Sonn-/Feiertage blau (PMS 286)
- 2 Seiten pro Woche
- Stundeneinteilung 8:00 - 20:00 Uhr
- Notizraum auf dem unteren Blatt
- 3-Monatsübersicht auf dem oberen Blatt
- Angabe der Kalenderwoche
- Umfang 112 Seiten mit Informationsteil



310 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

304 mm (Endformat)

113 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

107 mm (Endformat)

**Beschnittzugabe: mind. 3 mm**

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

**Offenes Endformat (TrimBox):**

304 x 107 mm

**Sicherheitsabstand: umlaufend mind. 5 mm, zur Bindung 11 mm**

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zur Spiralbindung aufweisen.

 Wire-O-Stanzung

 Sicherheitsabstand zur Bindung

**Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!**



141 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

135 mm (Endformat mit nicht sichtbarer Bereich)

310 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

304 mm (Endformat)

**Beschnittzugabe: mind. 3 mm**

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

**Offenes Endformat (TrimBox):**

304 x 135 mm

**Sicherheitsabstand: 5 mm zu seitlichen Rändern, mind. 3 mm zum oberen/unteren Rand der Werbefläche, zur Bindung 11 mm**

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zur Spiralbindung aufweisen.

□ Wire-O-Stanzung

▨ Kalenderblock - optional bedruckbar  
(ist sichtbar, wenn der Kalenderblock hochgeklappt wird)

■ Sicherheitsabstand zur Bindung

... Überfüllung nach oben für randabfallende Gestaltungselemente,  
Bereich wird von Kalenderblock überdeckt

**Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!**

**Werbefläche**

30 mm