



Klebegebundene Broschüre mit Softcover | DIN A5 | hoch | Umschlag


offenes Endformat (TrimBox):
296 + Rückenstärke × 210 mm

geschlossenes Endformat:
148 × 210 mm


Allgemeine Hinweise:

- die Rückenstärke ist variabel und richtet sich nach dem Seitenumfang sowie dem verwendeten Papier
- Farbigkeit: 1/1-farbig schwarz, 4/4- oder 4/0-farbig
- bitte liefern Sie eine 1- bzw. 2-seitige PDF im offenen Format (inkl. Rückenstärke) **separat** vom Innenteil


* Hinweise zu Rillung und druckfreier Fläche siehe nächste Seite




Außenseite Umschlag (PDF-Seite 1)



Innenseite Umschlag (PDF-Seite 2)

 **Beschnittzugabe:** mind. 2 mm
Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.


 **Endformat:** Größe des fertigen Produktes (TrimBox)

 **Sicherheitsabstand:** mind. 5 mm
Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat aufweisen.


 **Rilllinie:** 7 mm vom Rücken aus

Produktspezifische Datenaufbereitung » Klebegebundene Broschüre

Hinweise für Gestaltung des Umschlags



Die **Rillung** erfolgt beiderseits des Rückens sowie im Abstand von 7 mm zum Rücken (am Ende der Klebefläche).




Seitenleimung oder auch Klebefläche zum Innenteil: je 7 mm

Klebefläche innen - 7 mm links und rechts vom Rücken

Bitte beachten Sie beim Anlegen von Bild- oder Textübergängen vom Umschlag auf die erste/letzte Innenteilseite, dass die Bild- bzw. Textrahmen jeweils um 7 mm eingekürzt sind. Das bedeutet:

U2 - rechten Rand einkürzen,
erste Innenseite - linken Rand einkürzen,
letzte Innenseite - rechten Rand einkürzen,
U3 - linken Rand einkürzen



Im **druckfreien Bereich** (Rückenbereich) dürfen keine Elemente platziert werden, da diese Klebefläche für eine optimale Leimhaftung unbedruckt bleiben muss. Um den bestmöglichen Verbund zwischen Innenteil und Umschlag zu gewährleisten, sollte die Klebefläche rechts und links vom Rücken (Seitenleimung) zusätzlich um jeweils 4 mm erweitert werden.

Bitte beachten: Druckelemente am Rand zur Verbundfläche um mind. 2 mm erweitern, um Blitzer zu vermeiden.

■ **druckfreier Bereich** = linke Klebefläche 4 mm + Rückenstärke + rechte Klebefläche 4 mm

■ **Klebefläche mit eingeschlossenem druckfreiem Bereich**

✓ Rückenstärke

Die Rückenstärke ist variabel und richtet sich nach der Gesamtzahl der Seiten und dem verwendeten Papier. Die exakte Rückenstärke wird Ihnen direkt bei Ihrer Bestellung im Onlineportal angezeigt.

✓ Formatanpassung

Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Prüfberichtes. Bei Anlieferung eines falschen Seitenformates, falscher Trimbox bzw. falscher Seitenausrichtung platzieren wir Ihre Daten zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Druckfreigabe darauf hin.

✓ verwendete Papiere/Lack

Bei Verwendung verschiedener Papiersorten für Umschlag und Innenteil bzw. Lackierung des Umschlags kann dies bei seitenübergreifenden Bildern/Grafiken Auswirkungen auf das Druckergebnis haben.



Klebegebundene Broschüre mit Softcover | DIN A5 | hoch | Innenteil

offenes Endformat:

296 × 210 mm


gefalzt auf geschlossenes

Endformat (TrimBox):

148 × 210 mm

Allgemeine Hinweise:

- Seitenanzahl muss durch vier teilbar sein
- Bitte eine PDF mit fortlaufenden Einzelseiten in der richtigen Reihenfolge liefern.
- Farbigkeit: 1/1-farbig schwarz oder 4/4-farbig
- Für den Umschlag senden Sie bitte eine **separate** Druckdatei (Informationen siehe Factsheet Umschlag)



Beschnittzugabe: mind. 2 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.




Endformat:

Größe des fertigen Produktes (TrimBox)



Sicherheitsabstand: mind. 5 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat aufweisen.



Klebefläche vom Umschlag: 7 mm

Kein Text/kein wichtiger Inhalt, Bereich ist später nicht mehr sichtbar! Stand bei Innenseite links am linken Seitenrand und bei Innenseite rechts am rechten Seitenrand.

Produktspezifische Datenaufbereitung » Klebegebundene Broschüre

Hinweise für die Gestaltung der ersten und letzten Innenteilseite


Verbundbereich mit dem Umschlag



Der **Klebebereich** mit dem Umschlag ist 7 mm breit und befindet sich auf der ersten Innenteilseite am linken Seitenrand und auf der letzten Innenteilseite am rechten Seitenrand. Dieser Bereich entspricht der Klebefläche und ist später nicht mehr sichtbar. Trotzdem sollten angrenzende Druckelemente 2 - 3 mm in den Verbundbereich hineinragen, um Blitzer zu vermeiden.

- Klebebereich
- Zugabebereich für abfallende Elemente: 2-3 mm

Der **Klebebereich** befindet sich bei 7 mm links und rechts vom Rücken.
 Bitte beachten Sie beim Anlegen von Bild- oder Textübergängen von erster/letzter Innenteilseite zum Umschlag, dass die Bild- bzw. Textrahmen jeweils um 7 mm eingekürzt sind.
 Das bedeutet: erste Innenteilseite - linken Rand einkürzen,
 letzte Innenteilseite - rechten Rand einkürzen,



Rückenstärke

Die Rückenstärke ist variabel und richtet sich nach der Gesamtzahl der Seiten und dem verwendeten Papier. Die exakte Rückenstärke wird Ihnen direkt bei Ihrer Bestellung im Onlineportal angezeigt.

Formatanpassung

Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Prüfberichtes. Bei Anlieferung eines falschen Seitenformates, falscher Trimbox bzw. falscher Seitenausrichtung platzieren wir Ihre Daten zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Druckfreigabe darauf hin.

verwendete Papiere/Lack

Bei Verwendung verschiedener Papiersorten für Umschlag und Innenteil bzw. Lackierung des Umschlags kann dies bei seitenübergreifenden Bildern/Grafiken Auswirkungen auf das Druckergebnis haben.

Leitfaden zur Bereitstellung von Druckdaten

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten:

Dateiformat

Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF- oder JPG-Datei zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-1a, PDF/X-3 oder vorzugsweise PDF/X-4 zu erstellen.

Farbraum und -auftrag

Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem anderen Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen oder Nichtdarstellungen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekanntem Sonderfarben, können wir keine Haftung übernehmen. Bitte versehen Sie Ihre Druckdaten des Weiteren mit entsprechenden ICC-Profilen für den standardisierten Offsetdruck. Für gestrichene Papiere verwenden Sie das Farbprofil „PSOcoated_v3.icc“ und für ungestrichene Papiere das Profil „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“.

Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 320% reduzieren wir aus produktionstechnischen Gründen auf diese 320% Gesamtfarbauftrag.

Auflösung von Bildern und Grafiken

Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 250 ppi (dpi), bei Strichbildern mindestens 1.200 ppi (dpi).

Seitenformat, -ausrichtung und -anschnitt

Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Zudem empfehlen wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes am Seitenrand Ihres Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungstoleranzen, keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden sollten. Weichen Ihre Druckdaten bzgl. Seitenformat bzw. -ausrichtung von den hier aufgeführten Vorgaben ab, platzieren wir Ihre Vorlage zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Ihrer Druckfreigabe darauf hin. Für daraus resultierende Beanstandungen können wir keine Haftung übernehmen.

Schriften

Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung fehlender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 5 Punkt.

Linien

Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. Zu dünne Linien verstärken wir automatisch auf diese druckbare Mindestgröße. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale Textkonturen verstärkt werden können.

Überdrucken, nicht druckende Elemente und Ebenen

Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen korrekt sind.

Formatanpassung


Während des Bestellprozesses prüfen wir im Rahmen des gewählten Datenchecks Ihre Druckdaten u.a. darauf, ob das Seitenformat Ihrer Druckdaten dem des bestellten Produktes entspricht. Maßgeblich ist hier ausschließlich die „Trimbox“ („Endformatrahmen“). Die Größe von möglichen Beschnittzugaben („Bleedbox“) können Sie je nach Bedarf frei definieren.

Endformat (Trimbox):

Die Trimbox beschreibt das beschnittene Endformat einer Seite.

Beschnitt-Zugabe-Rahmen (Bleedbox):


Die Bleedbox definiert den Anschnitt einer Seite. Bei einem Anschnitt von 3 mm ist die Bleed-Box also ringsum 3 mm größer als das Endformat.



Sie können die Trimbox Ihrer PDF-Datei mit den Programmen **Adobe Acrobat Reader** und **Adobe Acrobat** überprüfen. Die Funktionsvielfalt von Adobe Reader ist gegenüber Acrobat sehr eingeschränkt. Sie können z.B. mit Adobe Reader keine PDF-Dokumente verändern. Dazu benötigen Sie unbedingt Acrobat.

Die Trimbox (Endformat) können Sie sich bei beiden Programmen wie folgt anzeigen lassen: Aus dem Menü die „Voreinstellungen“ aufrufen und dort unter „Seitenanzeige“ » „Seiteninhalte und -informationen“ den Punkt „Objekt-, Endformat und Anschnitt-Rahmen einblenden“ aktivieren. Dann wird in der jeweiligen PDF-Datei die TrimBox mit einer roten und die Bleedbox mit einer blauen Umrandung gekennzeichnet.

Bei Abweichungen zwischen den Seitenformaten des bestellten Produktes und Ihren Druckdaten führen wir eine Formatanpassung durch; d.h. wir platzieren Ihre Daten zentriert sowie unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie sowohl im Prüfbericht des Datenchecks als auch in einem separaten Fenster vor dem Bestellabschluss darauf hin.



meine_Druckdatei.pdf

🕒 Druckdatencheck erfolgreich mit Hinweisen ([Vorschau](#) / [Prüfbericht](#))

In unserer bereitgestellten Vorschaudatei mit reduzierter Auflösung können Sie den Stand Ihrer Datei überprüfen. Bei einer Formatanpassung fügen wir für Sie immer Schnittmarken in diese Vorschau ein.



Wir führen keinerlei inhaltliche Kontrollen Ihrer Daten durch! Die Druckdatenprüfung erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Datencheck-Prüfberichtes im Onlineportal. Wir empfehlen Ihnen den „erweiterten Datencheck“. Für Probleme aus Nichtbeachtung dieses Datenblattes sowie den Datenhandlingvorgaben auf unserer Internetseite übernehmen wir keine Haftung!